


**TBP 520**  
для тарелок

 500x500 мм  
18-20 тарелок  
синий

**TBT 59**  
для подносов

 500x500 мм  
серый

**TBC 5**  
для приборов

 500x500 мм  
синий

**TBG 525**  
для стаканов

 500x500 мм  
25 бокалов  
Ø90 мм  
синий

**TBG 516**  
для стаканов

 500x500 мм  
16 бокалов  
Ø113 мм  
серый

**TBG 536**  
для стаканов

 500x500 мм  
36 бокалов  
Ø74 мм  
зеленый

**TBG 5**  
для стаканов

 500x500 мм  
синий

**TBG 59**  
для стаканов

 500x500 мм  
9 бокалов  
Ø150 мм  
бежевый

**TBG 549**  
для стаканов

 500x500 мм  
49 бокалов  
Ø63 мм  
красный

**TOE 5**  
надстройка  
для кассет


 500x500x40 мм  
синий

**TBC R**  
для приборов

 110x125 мм  
серый

**TBC 8**  
для приборов

 450x193x18 мм  
серый


**TOE 59**

настройка  
для кассеты TBG 59

500x500x40 мм  
9 бокалов  
Ø150 мм  
бежевый


**TOE 516**

TBG 516

500x500x40 мм  
16 бокалов  
Ø113 мм  
серый


**TOE 525**

TBG 525

500x500x40 мм  
25 бокалов  
Ø90 мм  
синий


**TOE 536**

TBG 536

500x500x40 мм  
36 бокалов  
Ø74 мм  
зеленый


**TBG 549**


TBG 549

500x500x40 мм  
49 бокалов  
Ø63 мм  
красный

# Как подобрать кассету для стаканов?



Определите максимальный диаметр бокала. На схеме ниже подберите отсек, подходящий для вашего бокала.





Измерьте высоту бокала и округлите значение. Так вы определите необходимую высоту стойки. Например: для стекла высотой 175 мм потребуется высота стойки 200 мм.

